

**Garant****VC.T 160408, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261374 HB7010-1
GTIN	4045197780850
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VC.T 160408 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 150 - 500 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,
Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7010-1
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snedeccondities	continu

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien