

Garant**VC.T 110304, Soort: HB7010-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261454 HB7010-1
GTIN	4045197780867
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 110304 HB7010-1 Soort: HB7010-1
Spaanbreker: SM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Soort	HB7010-1
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SM
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien