

**Garant****VC.T 160404, Soort: HB7010-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	261458 HB7010-1
GTIN	4045197780874
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

VC.T 160404 HB7010-1 Soort: HB7010-1  
Spaanbreker: SM  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 440 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedeccondities	continu
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 440 m/min
Soort	HB7010-1
Spaanbreker	SM

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien