

Garant**Steekdraaihouder, links, Schacht- / steekbreedte w: 10/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273751 10/2
GTIN	4045197780904
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

Functiebreedte L_4	10 mm
Steekbreedte w	2 mm
Insteekdiepte t_{\max}	6 mm
Koplengte L_1	26 mm
Bout	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Totale lengte L	120 mm
Schachtbreedte b	10 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Klemschroef Type 4	279815 4
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500