

**uvex****Hoge veterschoen zwart/oranje uvex 2, S3, EU-schoenmaat: 37**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	092136 37
GTIN	4031101609683
Artikelklasse	04V

## Omschrijving

### Uitvoering:

Lichte en flexibele veiligheidsschoen. Geschikt bij chroomallergie. Wijdte 11.

- **Distance Mesh-voeringmateriaal.**
- **100 % metaalvrije uvex xenova® beschermende neus.**
- **Tweelaags PU-loopzool met TPU-inzetstukken met optimale dempingseigenschappen.**
- **PU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal voor aanzienlijk langere standtijden.**
- **Vrijwel naadvrije schachtconstructie ter voorkoming van drukpunten.**
- **ESD-uitrusting.**

Veiligheidsschoen met gehydrofobeerd volnerf glad leder. Met niet-metallische, doorloopremmende inlegzool.

### Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermkap: Composiet

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

Materiaal voering	Distance Mesh
EU-schoenmaat	37
Veiligheidsklasse	S3
Materiaal teenbeschermpak	Composiet
Kleur	zwart/oranje
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Bovenmateriaal	Rundleder
Doorloopzekerheid	Textiel
Serie	uvex 2
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen