


**Garant****eco-Afsteekzwaardhouder Varioline type 1, Uitvoering: RL****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319145 RL
GTIN	4045197781130
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slanke constructie in 4 uitvoeringen en 180° verdraaid monteerbaar voor normaal gebruik of omgekeerd gebruik (boven het hoofd). Optimale gereedschapcombinatie voor af- en insteekbewerkingen tussen of nabij de hoofd- en tegenspindel bij een minimale uitsteeklengte.

**Toepassing:**

Voor gebruik op sterrevolvers en in freesspindels van draai- en freesbewerkingscentra. Voor het inzetten van eco-steekzwaarden nr. 273864 – 273866, nr. 273562 en 273564.

**Opmerking:**

koelmiddeloverdracht aan de zijkant voor ECO-steekzwaard.

Uitvoering RR en LR voor het gebruik van steekzwaard 273864. Uitvoering RL en LL voor steekzwaard 273865. Uitvoering RR en LL voor steekzwaard 273866.

Geschikte spanklemstukken nr. 279841 2 en geschikte schroeven nr. 279815 14. Zie reservedelenlijst.

Breedte B: 65 mm

Hoogte H<sub>1</sub>: 14,5 mm

Hoogte H<sub>2</sub>: 61 mm

Radius R<sub>1</sub>: 95 mm

**Technische beschrijving**

Hoogte H <sub>1</sub>	14,5 mm
Uitvoering	RL
Breedte B	65 mm
Radius R <sub>1</sub>	95 mm
Hoogte H <sub>2</sub>	61 mm
Producttype	Afsteekhouder