

JEPSON POWER

HM-cirkelzaagblad Drytec® Ø 355×25,4 mm, Aantal tanden: 90**Bestelgegevens**

Bestelnummer	078237 90
GTIN	4260052460146
Artikelklasse	07E

Omschrijving**Uitvoering:**

HM-uitgerust cirkelzaagblad voor nauwkeurige snedes.

- **Arbeidsveiligheid: Dunwandig, trillingsarm, minder geluid.**
- **Zeer hoge standtijden.**
- **Hoge snedekwaliteiten.**
- **5 x naslijpen mogelijk.**
- **Universeel toepasbaar voor staal, kunststoffen, non-ferrometalen (niet nr. 078236).**

Opmerking:

Andere speciale zaagbladen, bijv. voor aluminium, RVS zijn op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aantal tanden optimaal voor	Materiaaldikte tot 2,5 mm
Aantal tanden	90
Snedebreedte B	2,2 mm
Geschikt voor	078231 gr. 9435
geschikt voor materiaal	voor dunwandig materiaal

Producttype

Cirkelzaagblad