

ELTEN**Laag model schoen zwart/rood SENEX PRO ESD, S3, EU-schoenmaat: 40**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 092246 40 |
| GTIN | 4030839254967 |
| Artikelklasse | 09P |

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen uit de TRAINERS-serie.

- **Ademende textielvoering.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.**
- **TPU/PU-zool TRAINERS, antislip.**
- **TPU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal.**
- **Zonder metaal en leer uitgevoerd.**
- **Veiligheidsreflectoren.**
- **ESD-uitrusting.**

Veiligheidsschoen van slijtvast, **vuil- en waterafstotend** Cordura® materiaal.

- **Bijzonder gemakkelijk te onderhouden en snel drogend.**
- **Zonder metaal en leer.**
- **Gering gewicht zorgt voor een uitstekend draagcomfort.**
- **Bovenmateriaal van waterafstotende microvezel Fashmo™ en waterafstotend textielmateriaal CORDURA®. Water- en vuilafstotend, scheur- en slijtvast, ademend.**
- **Gesloten, gevoerde tong.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 38 – 47.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermpak: Composiet

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

| | |
|--|---|
| Bovenmateriaal | Cordura® |
| Doorloopzekerheid | Textiel |
| Veiligheidsklasse | S3 |
| Kleur | zwart/rood |
| EU-schoenmaat | 40 |
| geschikt voor orthopedische inlegzolen | ja |
| Materiaal teenbeschermpak | Composiet |
| met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid) | ja |
| zonder metaal en leer uitgevoerd | ja |
| Materiaal loopzool | TPU/PU |
| Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 |
| Serie | SENEX |
| Geslacht | Heren |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Producttype | Laag model veiligheidsschoen |