



## Sneldraaispindel type 625 compact, HSK-A 63, Toerental: 40000min-1



### Bestelgegevens

Bestelnummer	358865 40000
GTIN	2050001870049
Artikelklasse	33I

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Luchtaangedreven sneldraaispindel, afhankelijk van de uitvoering constant hoog toerental van 25.000 – 65.000 omw./min., ook onder belasting. Vermogen tot 1 kW.

#### Voordeel:

- **Hogere bewerkingsnelheid bij kleiner gereedschap.**
- **De machine wordt ontzien - Toerental wordt door sneldraaispindel gegenereerd – machinespindel staat stil.**
- **Langdurig gebruik dankzij geïntegreerde luchtkoeling. Geen stilstandtijden.**
- **Hogere standtijd van het gereedschap.**
- **Zeer goede oppervlaktekwaliteit - minder nabewerking nodig.**

#### Toepassing:

Verhoging van de snij- en voedingssnelheden door de sneldraaispindels. Vooral toegepast bij gereedschappen met een kleine diameter (6 mm).

#### Levering:

Sneldraaispindel, spantang, spantangmoer, sleutel, blindstop, luchtfilter, aansluitslang.

#### Accessoires:

Opzetstuk voor automatische gereedschapswissel. Alleen nodig bij **externe** luchttoevoer - op aanvraag.

#### Opmerking:

Gebruik droge, schone perslucht, ca. 6,2 bar.

Andere spindels op aanvraag: alle gangbare schachtuitvoeringen, verschillende kwaliteitsklassen en toerentallen.

### Technische beschrijving

Toerental	40000 min <sup>-1</sup>
Buiten-Ø D	57,15 mm
Totale lengte L	22 mm
Afkoppellengte A	154 mm
Type	625
Verspaningsstrategie	HSC
Opname	HSK-A 63
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	DIN 69893
Producttype	Sneldraaispindel