

**ELTEN****Hoge veterschoen zwart/rood SANDER PRO ESD, S3, EU-schoenmaat: 41****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092248 41
GTIN	4030839255087
Artikelklasse	09P

**Omschrijving****Uitvoering:**

Veiligheidsschoen uit de TRAINERS-serie.

- **Ademende textielvoering.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO black.**
- **TPU/PU-zool TRAINERS, antislip.**
- **TPU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal.**
- **Zonder metaal en leer uitgevoerd.**
- **Veiligheidsreflectoren.**
- **ESD-uitrusting.**
- **Bovenmateriaal van waterafstotende microvezel Fashmo™ en waterafstotend textielmateriaal CORDURA®. Water- en vuilafstotend, scheur- en slijtvast, ademend.**
- **Gesloten, gevoerde tong.**

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Opmerking:**

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 38 – 47.

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermkap: Composiet

Doorloopzekerheid: Textiel

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

EU-schoenmaat	41
Veiligheidsklasse	S3
Bovenmateriaal	Cordura®
met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid)	ja
Doorloopzekerheid	Textiel
Kleur	zwart/rood
Materiaal teenbeschermer	Composiet
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Serie	SANDER
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen