



Lasserschoen, zwart CARL HI, S3, EU-schoenmaat: 39



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 092255 39 |
| GTIN | 4030839210420 |
| Artikelklasse | 09P |

Omschrijving

Uitvoering:

Lasserslaars met uitstekende thermische eigenschappen. Hittebestendig tot ca. 200 °C, kortstondig tot 300 °C.

- **Bovenmateriaal van robuust rundleer.**
- **Leren voering.**
- **Gesloten tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak Basic grey.**
- **Antistatische softvlies-brandzool.**
- **Rubber/PU-loopzool SAFETY-GRIP met grof profiel.**
- **PU-neusbescherming.**
- **Hittebestendige naden.**
- **Snelsluiting voor comfortabel aantrekken.**
- **Gevoerde vonkbeschermingsmanchet.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 39 – 48.

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermkap: Staal

Doorloopzekerheid: Staal

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C
Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

| | |
|---|---|
| Veiligheidsklasse | S3 |
| Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 |
| Kleur | zwart |
| EU-schoenmaat | 39 |
| Materiaal teenbeschermer | Staal |
| Materiaal loopzool | Rubber/PU |
| Doorloopzekerheid | Staal |
| Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) | Meer dan 200 °C |
| Materiaal voering | Leer |
| Bovenmateriaal | Rundleder |
| Serie | CARL |
| Geslacht | Heren |
| Producttype | Veiligheidslaarzen |