



**Lasserschoen, zwart CARL HI, S3, EU-schoenmaat: 42**



**Bestelgegevens**

Bestelnummer	092255 42
GTIN	4030839210451
Artikelklasse	09P

**Omschrijving**

**Uitvoering:**

Lasserslaars met uitstekende thermische eigenschappen. Hittebestendig tot ca. 200 °C, kortstondig tot 300 °C.

- **Bovenmateriaal van robuust rundleer.**
- **Leren voering.**
- **Gesloten tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak Basic grey.**
- **Antistatische softvlies-brandzool.**
- **Rubber/PU-loopzool SAFETY-GRIP met grof profiel.**
- **PU-neusbescherming.**
- **Hittebestendige naden.**
- **Snelsluiting voor comfortabel aantrekken.**
- **Gevoerde vonkbeschermingsmanchet.**

**Norm:**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

**Opmerking:**

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 39 – 48.

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermkap: Staal

Doorloopzekerheid: Staal

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C  
Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

### Technische beschrijving

Materiaal voering	Leer
Veiligheidsklasse	S3
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Bovenmateriaal	Rundleder
EU-schoenmaat	42
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Doorloopzekerheid	Staal
Materiaal teenbeschermer	Staal
Kleur	zwart
Materiaal loopzool	Rubber/PU
Serie	CARL
Geslacht	Heren
Producttype	Veiligheidslaarzen