



Lassersschoen, zwart CARL HI, S3, EU-schoenmaat: 44



Bestelgegevens

Bestelnummer	092255 44
GTIN	4030839210475
Artikelklasse	09P

Omschrijving

Uitvoering:

Lasserslaars met uitstekende thermische eigenschappen. Hittebestendig tot ca. 200 °C, kortstondig tot 300 °C.

- **Bovenmateriaal van robuust rundleer.**
- **Leren voering.**
- **Gesloten tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak Basic grey.**
- **Antistatische softvlies-brandzool.**
- **Rubber/PU-loopzool SAFETY-GRIP met grof profiel.**
- **PU-neusbescherming.**
- **Hittebestendige naden.**
- **Snelsluiting voor comfortabel aantrekken.**
- **Gevoerde vonkbeschermingsmanchet.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 39 – 48.

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermer: Staal

Doorloopzekerheid: Staal

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C
Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Bovenmateriaal	Rundleder
Veiligheidsklasse	S3
Materiaal teenbeschermpap	Staal
Doorloopzekerheid	Staal
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Kleur	zwart
Materiaal loopzool	Rubber/PU
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Materiaal voering	Leer
EU-schoenmaat	44
Serie	CARL
Geslacht	Heren
Producttype	Veiligheidslaarzen