

**Hoge veterschoen zwart/blauw VD PRO 1800 ESD, S2 XB, EU-schoenmaat: 46****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092542 46
GTIN	4044348507261
Artikelklasse	09C

Omschrijving**Uitvoering:**

Veiligheidsschoenen uit de serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. VARIO Multiflex®-technologie voor een gering schoengewicht.

- **Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.**
- **Ademende functionele voering.**
- **Loopzool TPU Athletics ESD.**
- **Brandzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Met **SECURA VARIO®-hieldemping**.

Hoge veterschoen met naadloze schoenconstructie. Tong. Gevoerde rand.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46. Bestelbaar in de EU-schoenmaten 36 – 50.
elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S2

Materiaal teenbeschermpak: Aluminium

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Eigenschap: Vario®-demping

Technische beschrijving

Kleur	zwart / blauw
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Materiaal teenbeschermpak	Aluminium
EU-schoenmaat	46
Veiligheidsklasse	S2
Serie	VD PRO 1000 ESD
Eigenschap	Vario®-demping
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen