



## Hoge veterschoen grijs/blauw VX 769 Bau Perbunan, S3 NB, EU-schoenmaat: 40



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 092801 40     |
| GTIN          | 4044348485156 |
| Artikelklasse | 09C           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoge veterschoen VX 769 Bau Perbunan met bovenmateriaal van soepel glad leer gecombineerd met zacht nubuckleer.

- **Gesloten tong.**
- **Veiligheidsreflectoren.**
- **Loopzool Perbunan VX, grijs-blauw.**
- **Versterkte punt.**
- **Brandzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

#### Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092802.

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 38 – 48.

#### Opmerking promotietekst:

Veiligheidsschoenen van STEITZ SECURA hebben een systeem met meerdere wijdtes.

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermer: Staal

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C °C

Koude-isolatie: Tot -20 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

|  |   |
|--|---|
| Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) | Meer dan 200 °C °C  |
| EU-schoenmaat  | 40  |
| Grip   | ja  |
| met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid)                       | ja  |
| Koude-isolatie   | tot -20 °C  |
| Norm   | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 |
| Veiligheidsklasse  | S3  |
| Materiaal teenbeschermpap  | Staal   |
| Bovenmateriaal   | Glad leer   |
| Doorloopzekerheid  | Staal   |
| Kleur  | zwart   |
| snijbestendig  | ja  |
| Materiaal loopzool   | Perbunan VX   |
| Serie  | VX 700  |
| Geslacht   | Heren   |
| Producttype  | Veiligheidslaarzen  |