



Hoge veterschoen grijs/blauw VX 769 Bau Perbunan, S3 NB, EU-schoenmaat: 43



Bestelgegevens

Bestelnummer	092801 43
GTIN	4044348485187
Artikelklasse	09C

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge veterschoen VX 769 Bau Perbunan met bovenmateriaal van soepel glad leer gecombineerd met zacht nubuckleer.

- **Gesloten tong.**
- **Veiligheidsreflectoren.**
- **Loopzool Perbunan VX, grijs-blauw.**
- **Versterkte punt.**
- **Brandzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092802.

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 38 – 48.

Opmerking promotietekst:

Veiligheidsschoenen van STEITZ SECURA hebben een systeem met meerdere wijdttes.

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermer: Staal

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C °C

Koude-isolatie: Tot -20 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

EU-schoenmaat	43
Kleur	zwart
met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid)	ja
Doorloopzekerheid	Staal
snijbestendig	ja
Bovenmateriaal	Glad leer
Grip	ja
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C °C
Veiligheidsklasse	S3
Materiaal loopzool	Perbunan VX
Koude-isolatie	tot -20 °C
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Materiaal teenbeschermpak	Staal
Serie	VX 700
Geslacht	Heren
Producttype	Veiligheidslaarzen