



## Hoge veterschoen grijs/blauw VX 769 Bau Perbunan, S3 NB, EU-schoenmaat: 44



### Bestelgegevens

Bestelnummer	092801 44
GTIN	4044348485194
Artikelklasse	09C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoge veterschoen VX 769 Bau Perbunan met bovenmateriaal van soepel glad leer gecombineerd met zacht nubuckleer.

- **Gesloten tong.**
- **Veiligheidsreflectoren.**
- **Loopzool Perbunan VX, grijs-blauw.**
- **Versterkte punt.**
- **Brandzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

#### Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092802.

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 38 – 48.

#### Opmerking promotietekst:

Veiligheidsschoenen van STEITZ SECURA hebben een systeem met meerdere wijdttes.

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermer: Staal

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C °C

Koude-isolatie: Tot -20 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

## Technische beschrijving

Materiaal teenbeschermpak	Staal
met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid)	ja
Kleur	zwart
Bovenmateriaal	Glad leer
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C °C
EU-schoenmaat	44
Doorloopzekerheid	Staal
snijbestendig	ja
Grip	ja
Veiligheidsklasse	S3
Materiaal loopzool	Perbunan VX
Koude-isolatie	tot -20 °C
Serie	VX 700
Geslacht	Heren
Producttype	Veiligheidslaarzen