



Hoge veterschoen grijs/blauw VX 769 Bau Perbunan, S3 NB, EU-schoenmaat: 46



Bestelgegevens

Bestelnummer	092801 46
GTIN	4044348485217
Artikelklasse	09C

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge veterschoen VX 769 Bau Perbunan met bovenmateriaal van soepel glad leer gecombineerd met zacht nubuckleer.

- **Gesloten tong.**
- **Veiligheidsreflectoren.**
- **Loopzool Perbunan VX, grijs-blauw.**
- **Versterkte punt.**
- **Brandzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092802.

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 38 – 48.

Opmerking promotietekst:

Veiligheidsschoenen van STEITZ SECURA hebben een systeem met meerdere wijdttes.

Veiligheidsklasse: S3

Materiaal teenbeschermer: Staal

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C °C

Koude-isolatie: Tot -20 °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Doorloopzekerheid	Staal
Bovenmateriaal	Glad leer
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
snijbestendig	ja
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C °C
met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid)	ja
Materiaal loopzool	Perbunan VX
Kleur	zwart
Grip	ja
Materiaal teenbeschermer	Staal
EU-schoenmaat	46
Veiligheidsklasse	S3
Koude-isolatie	tot -20 °C
Serie	VX 700
Geslacht	Heren
Producttype	Veiligheidslaarzen