



Hoge veterschoen grijs/blauw VX 769 Bau Perbunan, S3 XB, EU-schoenmaat: 38



Bestelgegevens

Bestelnummer	092802 38
GTIN	4044348485248
Artikelklasse	09C

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen van soepel glad leer met breed stavlak en **hoge hittebestendigheid** tot ca. 220 °C.

- **Gesloten tong.**
- **Comfortabele ERGO-COOL inlegzool voor het hele schoenoppervlak met ventilatiestructuur voor optimaal schoenklimaat.**
- **Perbunan VX loopzool.**
- **Zeer goede slijtvastheid en antislipwerking.**
- **Hoge snijbestendigheid en mechanische belastbaarheid.**

Hoge veterschoen VX 769 Bau Perbunan met bovenmateriaal van soepel glad leer gecombineerd met zacht nubuckleer.

- **Gesloten tong.**
- **Veiligheidsreflectoren.**
- **Loopzool Perbunan VX, grijs-blauw.**
- **Versterkte punt.**
- **Brandzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 38 – 48.

Veiligheidsklasse: S2

Materiaal teenbeschermkap: Aluminium

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Veiligheidsklasse	S2
snijbestendig	ja
Materiaal teenbeschermkap	Aluminium
Grip	ja
Materiaal loopzool	Perbunan VX
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Kleur	zwart
EU-schoenmaat	38
met reflecterend materiaal (goede zichtbaarheid)	ja
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C °C
Bovenmateriaal	Glad leer
Serie	VX 700
Geslacht	Heren
Producttype	Veiligheidslaarzen