



Hoge lasserschoen antraciet VX 7380 Perbunan ESD, S2 NB, EU-schoenmaat: 39



Bestelgegevens

Bestelnummer	092811 39
GTIN	4044348460412
Artikelklasse	09C

Omschrijving

Uitvoering:

Gieters- en lasserslaars VX 7380 Perbunan voor extreme omstandigheden. 'Dakgootsysteem' voor het afvoeren van hete vloeistoffen.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan VX ESD, antraciet.**
- **SECURA VARIO® hieldemping.**
- **Brandzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Norm:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092812.

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 38 – 48.

Opmerking promotietekst:

Veiligheidsschoenen van Steitz Secura hebben een systeem met meerdere wijdtes.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

electrical insulation: EGB/ESD

sähköeristys: EGB/ESD

Isolation électrique: ZED/ESD

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S2

Materiaal teenbeschermpak: Aluminium

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Veiligheidsklasse	S2
Bovenmateriaal	Glad leer
EU-schoenmaat	39
Materiaal teenbeschermpak	Aluminium
Grip	ja
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Materiaal voering	Echt leer
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C °C
Kleur	zwart
Materiaal loopzool	Perbunan VX
snijbestendig	ja
Serie	VX 7000
Eigenschap	Vario®-demping
Geslacht	Heren
Elektrische isolatie	ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen