



Lasserslaars antraciet VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB, EU-schoenmaat: 46



Bestelgegevens

Bestelnummer	092812 46
GTIN	4044348342954
Artikelklasse	09C

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoenen van soepel glad leer met breed stavlak en **hoge hittebestendigheid** tot ca. 220 °C.

- **Gesloten tong.**
- **Comfortabele ERGO-COOL inlegzool voor het hele schoenoppervlak met ventilatiestructuur voor optimaal schoenklimaat.**
- **Perbunan VX loopzool.**
- **Zeer goede slijtvastheid en antislipwerking.**
- **Hoge snijvastheid en mechanische belastbaarheid.**

Gieters- en lasserslaars VX 7380 Perbunan voor extreme omstandigheden. 'Dakgootsysteem' voor het afvoeren van hete vloeistoffen.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan VX ESD, antraciet.**
- **SECURA VARIO® hieldemping.**
- **Brandzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Norm:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 38 – 48.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

electrical insulation: EGB/ESD

sähköeristys: EGB/ESD

Isolation électrique: ZED/ESD

Elektromos szigetelés: EGB/ESD

Isolamento elettrico: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S2

Materiaal teenbeschermpak: Aluminium

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200 °C °C

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
snijbestendig	ja
EU-schoenmaat	46
Materiaal voering	Echt leer
Kleur	zwart
Materiaal loopzool	Perbunan VX
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C °C
Veiligheidsklasse	S2
Bovenmateriaal	Glad leer
Grip	ja
Materiaal teenbeschermpak	Aluminium
Serie	VX 7000
Eigenschap	Vario®-demping
Geslacht	Heren
Elektrische isolatie	ESD
Producttype	Veiligheidslaarzen

