



Laag model schoen zwart/paars VITALITY PLUS 439 ESD, S2 NB, EU-schoenmaat: 38



Bestelgegevens

Bestelnummer	092711 38
GTIN	4044348453681
Artikelklasse	09C

Omschrijving

Uitvoering:

Damesveiligheidsschoen laag model VITALITY PLUS met **SECURA VARIO Vitality® demping in meerdere zones** en **STEITZ FLEX-ZONE®** loopzool met buigingszone.

- **Ultralicht functioneel bovenmateriaal met ademende textieldelen.**
- **Gesloten tong.**
- **Veiligheidsreflectoren.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.**
- **Brandzool van echt leer.**
- **TPU-Dynamics loopzool, wit.**
- **Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).**

Laag model schoen met gesloten tong en brandzool van echt leer.

- **Beschermende aluminium neus.**
- **TPU-Dynamics loopzool.**
- **Zoolopbouw met gereduceerd gewicht en getailleerde gewrichtssectie.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092712.

Voorraadartikel in EU-schoenmaten 36 – 41, bestelbaar in EU-schoenmaten 35 – 42.

Elektrische isolatie: ESD

Veiligheidsklasse: S2

Materiaal teenbeschermer: Aluminium

Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191

Technische beschrijving

EU-schoenmaat	38
Materiaal teenbeschermpak	Aluminium
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Veiligheidsklasse	S2
Grip	ja
Materiaal loopzool	TPU Dynamics
Kleur	zwart/paars
Geslacht	Heren
Elektrische isolatie	ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen