

**Draaibare oogbout SEB, Schroefdraad-Ø: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086467 M8
GTIN	2050001857378
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogvaste, 360° draaibare oogbouten, rood gelakt.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Draagvermogen WLL SF 5:1: 0,4 t

Draagvermogen WLL SF 4:1: 0,5 t

Draadlengte L: 14 mm

Boringafstand x: 20 mm

Binnen-Ø ring A: 30 mm

Buiten-Ø ring B: 34 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø ring B	34 mm
Kraag-Ø oplegvlak C	60 mm
Uitvoering	draaibaar

Maat D	57 mm
Binnen-Ø ring A	30 mm
Belastbaarheid	0,3 t
Boringafstand x	20 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	6 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	0,5 t
Draagvermogen WLL SF 5:1	0,4 t
Draadlengte L	14 mm
Producttype	Ringschroef