

**Draaibare oogbout SEB, Schroefdraad-Ø: M10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086467 M10
GTIN	2050001857507
Artikelklasse	08Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Hoogvaste, 360° draaibare oogbouten, rood gelakt.

**Opmerking:**

**SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.**

**SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.**

Draagvermogen WLL SF 5:1: 0,5 t

Draagvermogen WLL SF 4:1: 0,7 t

Draadlengte L: 17 mm

Boringafstand x: 20 mm

Binnen-Ø ring A: 30 mm

Buiten-Ø ring B: 34 mm

**Technische beschrijving**

Binnen-Ø ring A	30 mm
Uitvoering	draaibaar
Kraag-Ø oplegvlak C	60 mm

Maat D	57 mm
Belastbaarheid	0,6 t
Buiten-Ø ring B	34 mm
Boringafstand x	20 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	6 mm
Draagvermogen WLL SF 5:1	0,5 t
Draagvermogen WLL SF 4:1	0,7 t
Draadlengte L	17 mm
Producttype	Ringschroef