



Draaibare oogbout SEB, Schroefdraad-Ø: M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	086467 M12
GTIN	2050001858153
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvaste, 360° draaibare oogbouten, rood gelakt.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Draagvermogen WLL SF 5:1: 0,8 t

Draagvermogen WLL SF 4:1: 0,9 t

Draadlengte L: 21 mm

Boringafstand x: 20 mm

Binnen-Ø ring A: 30 mm

Buiten-Ø ring B: 34 mm

Technische beschrijving

Binnen-Ø ring A	30 mm
Maat D	57 mm
Uitvoering	draaibaar

Buiten-Ø ring B	34 mm
Belastbaarheid	1 t
Kraag-Ø oplegvlak C	60 mm
Boringafstand x	20 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	6 mm
Draagvermogen WLL SF 5:1	0,8 t
Draagvermogen WLL SF 4:1	0,9 t
Draadlengte L	21 mm
Producttype	Ringschroef