

**Draaibare oogbout SEB, Schroefdraad-Ø: M20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086467 M20
GTIN	2050001857767
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogvaste, 360° draaibare oogbouten, rood gelakt.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Draagvermogen WLL SF 5:1: 2 t

Draagvermogen WLL SF 4:1: 2,7 t

Draadlengte L: 30 mm

Boringafstand x: 35 mm

Binnen-Ø ring A: 38 mm

Buiten-Ø ring B: 45 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø ring B	45 mm
Belastbaarheid	2,5 t
Binnen-Ø ring A	38 mm

Maat D	80 mm
Uitvoering	draaibaar
Kraag-Ø oplegvlak C	88 mm
Boringafstand x	35 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	8 mm
Draagvermogen WLL SF 5:1	2 t
Draagvermogen WLL SF 4:1	2,7 t
Draadlengte L	30 mm
Producttype	Ringschroef