

**Draaibare oogbout SEB, Schroefdraad-Ø: M24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086467 M24
GTIN	2050001857897
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogvaste, 360° draaibare oogbouten, rood gelakt.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Draagvermogen WLL SF 5:1: 3,2 t

Draagvermogen WLL SF 4:1: 3,8 t

Draadlengte L: 36 mm

Boringafstand x: 35 mm

Binnen-Ø ring A: 38 mm

Buiten-Ø ring B: 45 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø ring B	45 mm
Belastbaarheid	4 t
Uitvoering	draaibaar

Kraag-Ø oplegvlak C	88 mm
Maat D	80 mm
Binnen-Ø ring A	38 mm
Boringafstand x	35 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	14 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	3,8 t
Draagvermogen WLL SF 5:1	3,2 t
Draadlengte L	36 mm
Producttype	Ringschroef