

**Draaibare oogbout SEB, Schroefdraad-Ø: M30****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086467 M30
GTIN	2050001858412
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Hoogvaste, 360° draaibare oogbouten, rood gelakt.

Opmerking:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Draagvermogen WLL SF 5:1: 5,5 t

Draagvermogen WLL SF 4:1: 6,3 t

Draadlengte L: 45 mm

Boringafstand x: 50 mm

Binnen-Ø ring A: 58 mm

Buiten-Ø ring B: 70 mm

Technische beschrijving

Kraag-Ø oplegvlak C	115 mm
Uitvoering	draaibaar
Maat D	106 mm

Buiten-Ø ring B	70 mm
Belastbaarheid	6,3 t
Binnen-Ø ring A	58 mm
Boringafstand x	50 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S	14 mm
Draagvermogen WLL SF 5:1	5,5 t
Draagvermogen WLL SF 4:1	6,3 t
Draadlengte L	45 mm
Producttype	Ringschroef