


**Weefsel-klitschijf (CER), Ø 115 mm, Korrelgrootte: 80****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 567510 80 |
| GTIN | 4018875466704 |
| Artikelklasse | 56V |

Omschrijving**Uitvoering:**

De **achterkant van de schijf is bekleed met lusvelours** en in combinatie met **klitsteunschijf**, bijv. nr. **567760, zelfhechtend**. Voor snel wisselen van de schijf.

Klitschijven XK870K met robuust **polyesterweefsel**. De **zelfscherpende keramische korrel** met sterk slijpende extra laag (**TOP Size**) zorgt voor een agressieve en koele slijping.

Toepassing:

Op **haakse schuurmachines** of excenterschuurmachines met klitsteunschijf (stofafzuiging niet mogelijk). Maximale werksnelheid **40 m/s**.

voor de bewerking van alle staalsoorten, bijzonder geschikt voor moeilijk te bewerken materialen zoals **edelstaal, nikkellegeringen, chroom, titanium**.

Opmerking:

Geschikt handschuurblok voor klitschijven zie nr. 567857 gr. 125 en gr. 150. voor klitvliesschijven zie nr. 566902 – 566950. Minislijpsysteem Ø 50 mm en Ø 75 mm zie nr. 554005 e.v.

Technische beschrijving

| | |
|---------------|--------|
| Korrelgrootte | 80 |
| Schijf-Ø | 115 mm |

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Slijpmiddel | Keramische korrel (CER) |
| Slijpmiddelaanduiding | Keramiek |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % |
| Productnaamattribuut | Ø 115 mm |
| Maximale omtreksnelheid | 40 m/s |
| Producttype | Klitschijf |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | geschikt | | |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | | |
| Staal < 55 HRC | geschikt | | |
| Staal < 60 HRC | geschikt | | |
| Staal < 67 HRC | geschikt | | |
| RVS | geschikt | | |
| Ti | geschikt | | |
| GG(G) | geschikt | | |
| CuZn | geschikt | | |
| Kunststof, GFK | beperkt geschikt | | |
| Lakken | beperkt geschikt | | |
| droog | geschikt | | |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Klitpolijstschotel, M14 Buiten-Ø 115 mm | 567762 115 |
| Klitsteunschijf, M14 Buiten-Ø 115 mm | 567760 115 |