



## Veiligheidslaars zwart DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5, EU-schoenmaat: 40



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 092922 40     |
| GTIN          | 8713197347118 |
| Artikelklasse | 09D           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoogwaardige veiligheidslaars met **hoog draagcomfort** en **grote duurzaamheid**.

- **Antistatische uitvoering.**
- **100% waterdicht.**
- **Stalen neus en middenzool.**
- **Oliebestendige antislipzool met energieabsorberende eigenschap.**
- **Hoge bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en vetten.**

Veiligheidslaars ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY voor veeleisende toepassingen, **met slijt- en scheurvaste schacht**. Uitstekende grip dankzij SRA-gecertificeerde buitenzool. Door **aangenaam draagcomfort** geschikt voor dagelijks gebruik. Met **extra enkelbescherming**.

- **Acifort®-bovenmateriaal.**
- **Acifort®-loopzool, zwart.**
- **Schokdemping bij het hielgedeelte.**

Praktische en duurzame industrielaars met **zeer hoge chemicaliënbestendigheid** en hoge schacht.

#### Toepassing:

Industrie

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Veiligheidsklasse: S5  
Materiaal teenbeschermkap: Staal  
Doorloopzekerheid: Staal

### Technische beschrijving

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Kleur                     | zwart         |
| EU-schoenmaat             | 40            |
| Materiaal teenbeschermkap | Staal         |
| Doorloopzekerheid         | Staal         |
| Veiligheidsklasse         | S5            |
| Serie                     | Acifort       |
| Geslacht                  | Heren         |
| Producttype               | Rubberlaarzen |