

 steinel**Heteluchtpistool, Type: 351403****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078321 351403
GTIN	4007841351403
Artikelklasse	07E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Elektronisch geregeld **heteluchtpistool** HG 2120 E, luchthoeveelheidsinstelling 150 – 500 l/min via 3 niveaus.

Temperatuur traploos instelbaar van 80 – 630 °C

**Toepassing:**

Voor het lassen en vormen van kunststoffen, voor het krimpen, verwijderen van verf, solderen, drogen, ontdooien.

**Technische beschrijving**

Luchtvolumestroom stand 3	500 l/min
Wattage	2200 W
Luchtvolumestroom stand 1	150 l/min
Luchttemperatuur	80 - 630 °C
Luchtvolumestroom stand 2	300 l/min
Fabrikantnummer	HG 2120E

Gewicht	850 g
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Heteluchtpistool, HE 20-600

---

## Accessoires

Temperatuurscanner HL Scan Type 014919	078326 014919
Temperatuurscanner HG Scan PRO Type 007553	078325 007553
Assortiment heteluchtaccessoires12-delig Type 075569	078329 075569
Temperatuurscanner HG Scan PRO Type 007690	078325 007690