



Ratel omschakelbaar, 1/4 inch, Type:



Bestelgegevens

Bestelnummer	632060
GTIN	4000896038558
Artikelklasse	630

Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange levensduur.

Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

T.b.v. :

Handbediende doppen.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

totale lengte: 115 mm

Aantal tanden: 20

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
totale lengte	115 mm
Aantal tanden	20
Werkhoek	18 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
met gewrichtkop	nee
met draaibare kop	nee

met uitwerper	nee
met hamerfunctie	nee
met QuickRelease	nee
Ratelkop losneembaar van greep	nee
Draaigreep	nee
Opnameboring aan uiteinde handvat	nee