


Garant**Permanente magneet, poolverdeling, Lengte L: 280mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	380040 280
GTIN	4045197781765
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- Aluminium behuizing, voor opbouw of inbouw.
- Aanslaglijsten aan 3 zijden.
- 2 Schakelgedeeltes.
- Ingefreesde greeplijst.
- Inclusief 4 ZeroClamp-boringen steekmaat 200.
- Lamellen van 3 mm messing / 12 mm staal.

2 schakelgedeeltes voor twee magnetische velden;

bij grote werkstukken die over het hele magnetische veld moeten worden gespannen, moeten beide spanplaatsen zijn ingeschakeld.

Voordeel:

Spannen van twee werkstukken op een pallet en deelbezetting mogelijk (door 2 schakelgedeeltes).

Toepassing:

Voor het spannen van middelgrote tot grote werkstukken bij het slijpen, frezen en eroderen.

Levering:

Zeskantsleutel.

Opmerking:

Geschikte GARANT ZeroClamp spanpen 360025 18M16 resp. 18M16/138.

Bevestiging van de pallet gebeurt via de ZeroClam spanpen of door middel van spanklemstukken via de ingefreesde spangroeven direct op de machinetafel.

Technische beschrijving

Nominale hechtkracht	130 N/cm ²
Gewicht	29 kg
Slijtbaarheid van de poolplaat	6 mm
Poolplaatlengte	280 mm
Magneetveldhoogte	6 mm
Maat D	220 mm
Breedte B	280 mm
Hoogte H	68,5 mm
Producttype	Magnetische spanplaat