



Permanente-magneetspanblok, fijne poolverdeling, Type: MH202

Bestelgegevens

Bestelnummer	380815 MH202
GTIN	2050001854278
Artikelklasse	33S

Omschrijving
Uitvoering:

Drie magnetische spanvlakken.

Toepassing:

Voor het profileren en bewerken van kleine werkstukken zoals stempels.

Opmerking:

Permanente magneet, niet schakelbaar.

Technische beschrijving

Gewicht	1,7 kg
Slijtbaarheid van de poolplaat	14 mm
Maximale hoekafwijking	5 graden
Nominale hechtkracht	80 N/cm ²
Pooldeling	4 mm
Breedte B	50 mm
Magneetveldhoogte	6 mm
Type	MH202
Totale hoogte C	50 mm
Lengte A	100 mm

Producttype

Magnetische spanplaat