




Permanente-magneetspanblok, fijne poolverdeling, Type: MH202S



Bestelgegevens

Bestelnummer	380815 MH202S
GTIN	2050001922274
Artikelklasse	33S

Omschrijving

Uitvoering:

Drie magnetische spanvlakken.

Uit SmCo₅-magneten extreem hoge hechtkracht voor moeilijk verspaanbare materialen.

Toepassing:

Voor het profileren en bewerken van kleine werkstukken zoals stempels.

Opmerking:

Permanente magneet, niet schakelbaar.

Technische beschrijving

Pooldeling	4 mm
Maximale hoekafwijking	5 graden
Nominale hechtkracht	180 N/cm ²
Gewicht	1,7 kg
Breedte B	50 mm
Type	MH202S
Magneetveldhoogte	6 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat	14 mm
Totale hoogte C	50 mm
Lengte A	100 mm

Producttype

Magnetische spanplaat