


**Permanente-magneetspanblok, fijne poolverdeling, Type: MH203****Bestelgegevens**

Bestelnummer	380815 MH203
GTIN	2050001854261
Artikelklasse	33S

Omschrijving**Uitvoering:**

Twee magnetische spanvlakken.

Toepassing:

Voor het profileren en bewerken van kleine werkstukken zoals stempels.

Opmerking:

Permanente magneet, niet schakelbaar.

Technische beschrijving

Maximale hoekafwijking	5 graden
Magneetveldhoogte	6 mm
Nominale hechtkracht	80 N/cm ²
Breedte B	25 mm
Type	MH203
Gewicht	0,5 kg
Slijtbaarheid van de poolplaat	6 mm
Pooldeling	4 mm
Totale hoogte C	25 mm
Lengte A	100 mm

Producttype

Magnetische spanplaat