

**Garant****Snijplaat 6e, M: M2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	140350 M2
GTIN	4062406189365
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

gesloten, ingeslepen vorm.  $\geq$  M3 met **schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding**.

Tolerantieveld 6e = **met ondermaat ca. 0,03 – 0,04 mm**. Voor tolerantieklasse 'middel', als bouten een **galvanische beschermlaag** krijgen.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø	16 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6g
Oplopend met	0,4 mm
Hoogte	5 mm
Draadafmeting	M2
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden

Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Snijrichting	rechts
Producttype	Snijplaat

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		