




Permanente-magneetspanblok, fijne poolverdeling, Type: MH203S



Bestelgegevens

Bestelnummer	380815 MH203S
GTIN	2050001922281
Artikelklasse	33S

Omschrijving

Uitvoering:

Twee magnetische spanvlakken.

Uit SmCo₅-magneten extreem hoge hechtkracht voor moeilijk verspaanbare materialen.

Toepassing:

Voor het profileren en bewerken van kleine werkstukken zoals stempels.

Opmerking:

Permanente magneet, niet schakelbaar.

Technische beschrijving

Breedte B	25 mm
Magneetveldhoogte	6 mm
Slijtbaarheid van de poolplaat	6 mm
Maximale hoekafwijking	5 graden
Pooldeling	4 mm
Type	MH203S
Gewicht	0,5 kg
Nominale hechtkracht	180 N/cm ²
Totale hoogte C	25 mm
Lengte A	100 mm

Producttype

Magnetische spanplaat