

**Garant****Snijplaat, G: G1/16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142050 G1/16
GTIN	4062406189532
Artikelklasse	11K

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

**Toepassing:**

**Voor cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Gangen per inch: 28

Schroefdraad-Ø: 7,72 mm

Buiten-Ø: 25 mm

Hoogte: 9 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	7,72 mm
Snijrichting	rechts
Tolerantieklasse	A
Draadafmeting	G1/16

Buiten-Ø	25 mm
Hoogte	9 mm
Gangen per inch	28
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 24231
Producttype	Snijplaat

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		