

Garant**Snijplaat, UNC: 9/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	142520 9/16-12
GTIN	4062406189556
Artikelklasse	11K

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesloten, ingeslepen vorm; **met schilaansnijding aan beide kanten** voor gemakkelijk aansnijden en goede spaanafvoer in snijrichting. **1 3/4-gang-aansnijding.**

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.

Tolerantieklasse: 2A

Gangen per inch: 12

Schroefdraad-Ø: 14,29 mm

Buiten-Ø: 38 mm

Hoogte: 14 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	14,29 mm
Gangen per inch	12
Buiten-Ø	38 mm
Hoogte	14 mm

Draadafmeting	9/16-12 UNC
Snijrichting	rechts
Draadsoort	UNC
Flankhoek	60 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	EN 22568
Tolerantieklasse	2A
Producttype	Snijplaat

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Olie	geschikt		
droog	beperkt geschikt		