

**Reduceerhulzen gesleufd, Schacht-Ø d1 / span-Ø d2: 25/20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319428 25/20
GTIN	4045197781949
Artikelklasse	32V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geschikt voor VDI-houder vorm E2 (319275 – 319405).

Gesleufde uitvoering – uitlijning van het gereedschap mogelijk via fixeerschroef, klemming via boorstanghouder.

**Toepassing:**

Voor Ø-verkleining voor gereedschap met cilinderschacht.

**Technische beschrijving**

Ø d <sub>4</sub>	30 mm
Schacht-Ø d <sub>1</sub>	25 mm
l <sub>1</sub>	60 mm
l <sub>2</sub>	10 mm
Span-Ø d <sub>2</sub>	20 mm
Producttype	Reduceerhuls