

**Reduceerhulzen gesleufd, Schacht-Ø d1 / span-Ø d2: 40/10mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 319428 40/10  |
| GTIN          | 4045197782045 |
| Artikelklasse | 32V           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geschikt voor VDI-houder vorm E2 (319275 – 319405).

Gesleufde uitvoering – uitlijning van het gereedschap mogelijk via fixeerschroef, klemming via boorstanghouder.

**Toepassing:**

Voor Ø-verkleining voor gereedschap met cilinderschacht.

**Technische beschrijving**

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| $l_2$             | 10 mm        |
| $l_1$             | 79 mm        |
| $\varnothing d_4$ | 45 mm        |
| Schacht-Ø $d_1$   | 40 mm        |
| Span-Ø $d_2$      | 10 mm        |
| Producttype       | Reduceerhuls |