

**Reduceerhulzen gesleufd, Schacht-Ø d1 / span-Ø d2: 50/40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319428 50/40
GTIN	4045197782199
Artikelklasse	32V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geschikt voor VDI-houder vorm E2 (319275 – 319405).

Gesleufde uitvoering – uitlijning van het gereedschap mogelijk via fixeerschroef, klemming via boorstanghouder.

**Toepassing:**

Voor Ø-verkleining voor gereedschap met cilinderschacht.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø d <sub>1</sub>	50 mm
l <sub>1</sub>	90 mm
Span-Ø d <sub>2</sub>	40 mm
Ø d <sub>4</sub>	55 mm
l <sub>2</sub>	10 mm
Producttype	Reduceerhuls