



Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar ARGON, Handschoenmaat: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	094112 10
GTIN	4059904003019
Artikelklasse	09H

Omschrijving

Uitvoering:

ARGON 3201. Nappaleren handschoen **met ronde duim** en manchet met split.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Handschoenmaat	10
Handschoentype	Lashandschoenen
Beschermingscategorie	Categorie III
Handschoeneigenschap	Vlamwerend niveau 4
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Lengte	350 mm
Dragermateriaal	Nappaleder

Coatingvariant	geen coating
Inhoud	10
Materiaal	Nappaleder
EN 388	2111X
EN 407	41324X
EN 12477	Type B
Lasmethode	WIG
Kleur	wit
Norm	EN 407
Producttype	Lashandschoenen