

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush type C Ø 50 mm Schacht-Ø 6 mm, BB-ZS, Korrelgrootte: 220****Bestelgegevens**

Bestelnummer	573547 220
GTIN	54046719316347
Artikelklasse	53M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een **buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.**

De **radiale** Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).

Spandoorn (**schacht-Ø 6 mm**) met segmenten gegoten.

Met gebogen borstelharen (type C) voor de **bewerking van geprofileerde oppervlakken.**

**Toepassing:**

Let op de draairichting.

Toepassing op rechte slijpers of flexibele assen zonder verdere toebehoren.

**Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid.** Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.

**Technische beschrijving**

Maximaal toerental	15000 min <sup>-1</sup>
Korrelgrootte	220

Borstelbreedte	10 mm
Borstel-Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Kleur	rood
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Slijpmiddelaanduiding	Keramik
Productnaamattribuut	BB-ZS
Fabrikantnummer	BB-ZS
Producttype	Ronde borstel