

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ronde draadborstel Staaldraad 0,20 mm, Borstel-Ø D1×bezettingsbreedte L1: 178X32mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 570150 178X32 |
| GTIN          | 4017359004968 |
| Artikelklasse | 57L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Ongetordeerd draad, stevig in het stalen lichaam vastgeperst. **Hoge draaddichtheid**, rondloopnauwkeurigheid en slijtvastheid. Aanpassing aan verschillende opnameboringen mogelijk door middel van **verwisselbare reduceerringen** (in de levering opgenomen).

**Toepassing:**

Toepassing op slijp-en polijstmachines of machines met flexibele as.  
Voor het opruwen, reinigen, ontroesten, verwijderen van walshuid enz.

**Technische beschrijving**

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Maximaal toerental                | 6000 min <sup>-1</sup>               |
| Lengte borsteldeel H <sub>1</sub> | 37 mm                                |
| Reduceerring-Ø                    | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
| Borstel-Ø D <sub>1</sub>          | 178 mm                               |
| Borstelbreedte                    | 29 mm                                |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Boring-Ø d <sub>1</sub> | 50 mm         |
| Producttype             | Ronde borstel |