

Garant**Led-zaklamp met batterijen, Type: 125mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081505 125
GTIN	4062406192662
Artikelklasse	01A

Omschrijving**Uitvoering:**

Duurzame en zeer robuuste led-zaklamp van geëloxeerd aluminium. **Led-technologie** met **uitstekende lichtopbrengst**.

- **Lichtkegel met geringe strooilichtverliezen.**
- **Grote energie-efficiëntie voor lange brandduur.**
- **Lichtring, makkelijk te vinden in het donker.**
- **Spatwaterdicht, beschermklasse IP54.**

Homogene verlichting door middel van verstrooiingslens, eenhands-drukschakelaar aan voorzijde.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Opmerking:

Geschikte batterijen vindt u onder nr. 081551 e.v.

Technische beschrijving

Batterijtype	Micro, AAA
Brandduur	4 - 10 h
Aantal inbegrepen batterijen	3
Lichtbron	Led-module
IP-klasse	IP 54
Kop-Ø	29 mm

ATEX-zone	geen
Totale lengte	125 mm
Lichtstroom	100 - 250 lm
Gewicht	119 g
Energievoorziening	Batterijvoeding
Producttype	Taschenlampe

Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081561 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081552 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081553 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081551 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081554 LR3
Lithium-metaal batterijen Internationaal type LR3	081559 LR3