

**Garant****Boorstanghouder gesleufd Vorm E2, VDI 40, Boring d2 (H7): 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319276 10
GTIN	4045197782441
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Omsluiting van de boorstang, en daardoor trillingsdemping en voorkoming van trillingen.**
- **Interne en externe koeling mogelijk.**

Doorsteken van de boorstang in schacht bij gr. 10 – 20 mogelijk.

**Opmerking:**

Reservedelen nr. 319287 - 9288 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

**Technische beschrijving**

$d_8$	45 mm
$l_6$	90 mm
Boring $d_2$ (H7)	10 mm
$l_7$	95 mm
Schroefdraad M	M22×1,5
$l_8$	50 mm
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 40

Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
Producttype	VDI-boorstanghouder