

**Garant**
**Boorstanghouder gesleufd Vorm E2, VDI 40, Boring d<sub>2</sub> (H7): 12mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	319276 12
GTIN	4045197782458
Artikelklasse	31V

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

- **Omsluiting van de boorstang, en daardoor trillingsdemping en voorkoming van trillingen.**
- **Interne en externe koeling mogelijk.**

Doorsteken van de boorstang in schacht bij gr. 10 – 20 mogelijk.

**Opmerking:**

Reservedelen nr. 319287 - 9288 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

**Technische beschrijving**

l <sub>7</sub>	95 mm
l <sub>6</sub>	90 mm
d <sub>8</sub>	45 mm
Boring d <sub>2</sub> (H7)	12 mm
Schroefdraad M	M22×1,5
l <sub>8</sub>	50 mm
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 40

Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
Producttype	VDI-boorstanghouder