

Garant
Boorstanghouder gesleufd Vorm E2, VDI 40, Boring d₂ (H7): 40mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	319276 40
GTIN	4045197782502
Artikelklasse	31V

Omschrijving
Uitvoering:

- **Omsluiting van de boorstang, en daardoor trillingsdemping en voorkoming van trillingen.**
- **Interne en externe koeling mogelijk.**

Doorsteken van de boorstang in schacht bij gr. 10 – 20 mogelijk.

Opmerking:

Reservedelen nr. 319287 - 9288 vindt u in de reserveonderdelenlijst.

Technische beschrijving

l ₆	160 mm
l ₇	150 mm
d ₈	75 mm
Boring d ₂ (H7)	40 mm
Schroefdraad M	M22×1,5
l ₈	100 mm
Vorm	E
VDI-grootte	VDI 40

Kleurcode VDI-schacht	VDI 40
Producttype	VDI-boorstanghouder